



## Tenditore a cuneo doppio, Filettatura M: M8



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370010 M8
GTIN	4046368871001
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
- Multiserraggio salvaspazio.

#### Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi tondi e piatti.

### Descrizione tecnica

H <sub>1</sub>	25,4 mm
Per apertura a esagono incassato	6 mm
Altezza H <sub>2</sub>	12,7 mm
B <sub>2</sub>	25,4 mm
Forza di serraggio	8,9 kN
B <sub>1</sub>	20,8 mm
Filettatura M	M8
Espansione massima	26,9 mm
Coppia di serraggio massimo	14,5 Nm
Lunghezza L	31,7 mm

Altezza H	25,9 mm
Larghezza B	24,8 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo