



## Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 27
GTIN	4046368382002
Classe articolo	37M

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

#### Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

### Descrizione tecnica

Ø D <sub>3</sub>	M 10
Ø Serraggio minimo D <sub>2</sub>	18 mm
Forza di serraggio	20 kN
H <sub>1</sub>	22,2 mm
H	28,6 mm
Ø Esterno D <sub>1</sub>	27 mm

Ø Esterno D	50 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 4/39,4
Coppia di serraggio massimo	60 Nm
Corsa di serraggio massima	0,38 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi