



Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 14,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 14,2
GTIN	4046368381005
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Descrizione tecnica

Ø Serraggio minimo D ₂	12,2 mm
Ø Esterno D ₁	14,2 mm
Forza di serraggio	8,5 kN
H	24,9 mm
Ø Esterno D	31,5 mm
Ø D ₄	M 3/23,1

H ₁	19 mm
Ø D ₃	M 6
Coppia di serraggio massimo	17 Nm
Corsa di serraggio massima	0,33 mm
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi