

HOLEX**Punta ad alte prestazioni in HMI Whistle Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7:
14,2mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122355 14,2 |
| GTIN | 4045197393937 |
| Classe articolo | 12E |

Descrizione**Esecuzione:**

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con **elevata precisione di centratura**.
I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono **trucioli corti**.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!

Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 122508.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------|
| Tolleranza codolo | h6 |
| Ø Nominale D_c | 14,2 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 65 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ² | 0,26 mm/gir, |
| Tolleranza Ø nominale | h7 |
| Ø Codolo D_s | 16 mm |
| Lunghezza complessiva L | 115 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Profondità di foratura massima consigliata L_2 | 43,7 mm |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Rivestimento | TiN |
| Materiale da taglio | HMI |
| Esecuzione | 4xD |
| Angolo di affilatura | 140 grado |
| Codolo | DIN 6535 HE con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar |
| Colore collarino | verde |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 240 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 110 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 90 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | limitatamente adatto | 65 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 30 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idoneo | 30 m/min | S |
| Uni | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a umido min. | idoneo | | |
| Aria | limitatamente adatto | | |