

Garant

Parete divisoria (2 piantane e 3 pannelli forati) su un lato, Larghezza: 1000mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	955430 1000
GTIN	4062406163273
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Piantane (tubo in acciaio 60×40×2 mm) con regolazione livello, **fessurazioni** sul **lato anteriore** e **posteriore** per agganciare ripiani ecc. Boccole filettate sul lato interno delle piantane per il montaggio (a vite) dei pannelli forati n. art. 928070; 928071.

Pannelli forati in lamiera di acciaio □ 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento degli accessori per pannelli forati e dei ganci e supporti Easyfix.

Uso:

Come elementi divisori e per l'esposizione flessibile e facilmente individuabile di utensili.

Verniciatura:

Pannelli forati grigio chiaro RAL 7035, piantane antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Peso	32 kg
Larghezza	1000 mm
Carico massimo campo	200 kg

Altezza	2125 mm
Esecuzione pannello forato	monofronte
Profondità	660 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Pannello forato per espositore