



Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 50 A = 100, Mandrino di \varnothing d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303037 40
GTIN	4062406101282
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹). Forma A.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
\varnothing Esterno D	89 mm
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	40 mm
\varnothing Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	BT 50 A = 100

Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali