

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 25/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 101,5 mm

Sottoplacchetta da 1,5°: 279819 1

Vite per sottoplacchetta: 259027 6

Staffa, vite, O-ring: 259036 15

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Per inserti di dimensione	16 mm

Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Sottopiacchetta da 1,5°	279819 1
Lunghezza complessiva L	101,5 mm
Serie	Eco
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottopiacchetta	259027 6
Staffa, vite, O-ring	259036 15
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Unità staffe Modello 15	259036 15
Vite di serraggio	272500
Vite per sottopiacchetta	272540
Vite per sottopiacchetta Modello 6	259027 6
Sottopiacchetta Modello 1	279819 1