

**Garant****Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271994 20/16
GTIN	4062406180782
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

**Fornitura:**

**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 20 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 30 mm

Lunghezza complessiva L: 89 mm

Sottoplacchetta da 1,5°: 279819 2

Vite per sottoplacchetta: 259027 6

Staffa, vite, O-ring: 259036 16

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L	89 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm

Dimensione codolo	20 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 6
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Per inserti di dimensione	16 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 16
Sottoplacchetta da 1,5°	279819 2
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 2	279819 2
Vite per sottoplacchetta Modello 6	259027 6
Unità staffe Modello 16	259036 16