

**Garant****Fresa a copiare, con codolo filettato, Ø D: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212620 25
GTIN	4062406183820
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti.

Elevata precisione di ripetibilità garantita:  $\pm 0,015$  mm.

**Uso:**

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

**Acciaio** – per usi generici nella costruzione di stampi e sagome.

**Nota:**

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio  $D_w$ .

**Descrizione tecnica**

Sede filettata M	M12
Ø $D_2$	21 mm
Ø Tagliente $D_c$	25 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Passaggio interno per LR	no
Lunghezza 1	35 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	35 mm
Vite inserto	219875 (25IP 6,0 Nm)

Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Vite di serraggio	219874
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600