

Garant**Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 2xD, Ø DC: 21,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	234000 21,5
GTIN	4045197739704
Classe articolo	21S

Descrizione**Esecuzione:**

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.

Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5xD.

Uso:

Con inserti n. art. 234030 - 234098.

Uso Testo pubblicitario:

Con inserti n. art. GG2340 – GG2389.

Per:

Inserti SOGX 070306.

Nota:

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Lunghezza utile L ₁	44 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 070306
Lunghezza codolo L _s	56 mm

Ø Codolo D _s	25 mm
Serie	Power Drill
Ø Nominale D	21,5
Per Ø in pollici	27/32 pollici
Limite di regolazione massimo V _{max.}	0,25 mm
Sporgenza totale L _A	63 mm
Set di inserti per taglienti interni	HB6535
Set di inserti per taglienti interni	HB6640
Set di inserti per taglienti interni	HB630
Set di inserti per taglienti interni	HB6810
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2xD
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239700 6IP1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm	211750 1,0