

**Garant****Attacco Synchro ER, Per pinze di serraggio ER: 16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338180 16
GTIN	4062406103705
Classe articolo	31P

**Descrizione****Esecuzione:**

- Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
- Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
- Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
- Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
- Adatto per filettatura destra e sinistra.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

- Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
- Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
- Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
- Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
- Adatto per filettatura destra e sinistra.

**Per:**

Mandrino portapinza ER.

**Descrizione tecnica**

Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar
Tipo di prodotto	Portapinza di serraggio

