

## Garant

### Portainsero per tornitura e scanalatura, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/1,5mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273757 16/1,5
GTIN	4045197720177
Classe articolo	21W

#### Descrizione

##### Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

##### Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

#### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	1,5 mm
Ampiezza funzionale $L_4$	16 mm
Lunghezza della testina $L_1$	30 mm
Vite	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Profondità cave $t_{\max}$	10,5 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 4	279815 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500