

Garant
APET 180520 FR, HU7810, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215210 ALU
GTIN	4045197673794
Classe articolo	21A

Descrizione
Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 1,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Raggio di curvatura	1,8 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APET 180520 FR
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		