

Garant
POMX 0704ZEER U, HB9540, Modello: UNI


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un'ottima qualità della superficie.
Utilizzare preferibilmente per applicazioni complesse (tagli interrotti).

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 1,4$ mm.
Raggio programmato con $a_{p \max}$: 3,61 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio programmato con $a_{p \max}$	3,61 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Codice ISO Inserto	POMX 0704ZEER U
Tipo	HB9540
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	310 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		