

**Garant**
**POMX 0704ZEER M, HB9640, Modello: INOX**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Classe articolo	21A

## Descrizione

### Esecuzione:

Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un'ottima qualità della superficie.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 1,4 \text{ mm}$ .

## Descrizione tecnica

Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	3,61 mm
Modello	INOX
Avanzamento $f_z$ per dente	0,9 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Codice ISO Inserto	POMX 0704ZEER M
Tipo	HB9640
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	360 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	320 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		