

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9645, Modello: INOX


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Lunghezza dei taglienti piani: 1,5 mm per un'ottima qualità della superficie.
Utilizzare preferibilmente per applicazioni complesse (tagli interrotti).

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 1,4 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Modello	INOX
Avanzamento f_z per dente	0,9 mm
Raggio programmato con $a_{p \text{ max}}$	3,61 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Codice ISO Inserto	POMX 0704ZEER M
Tipo	HB9645
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	70 m/min	S
a umido max.	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		