

**XDPT..ER-D41, SP6519, Tipo inserti: 09mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221936 09
GTIN	4056544157386
Classe articolo	28E

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	UNI
Tipo inserti	09
Codice ISO Inserto	XDPT090408-ER-D41
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,01 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SP6519
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,3 - 2,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	230 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	S
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		