

**Strumento idraulico-pneumatico per inserti filettati FireFox®, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770515 2
GTIN	4007081056373
Classe articolo	74A

Descrizione**Esecuzione:**

Pressione di esercizio 5–7 bar. Inserimento automatico appena il dado per rivetti ciechi viene applicato al mandrino filettato con una leggera pressione. Lavorazione molto efficace grazie ad una trapanatura veloce e a una posa rapidissima. Offre in un **unico** apparecchio la possibilità di lavorare dadi per rivetti ciechi in base alla forza di inserimento o alla regolazione della corsa.

Fornitura:

2 chiavi di montaggio SW 24 / 27, 1 giraviti per viti a testa esagonale SW 4, 1 bottiglia di olio idraulico da 100 ml, 1 contenitore per il rabbocco dell'olio. Bocca e mandrino filettato M4, M5, M6, M8.

Nota:

Bocche di ricambio disponibili al n. art. 770516.

Descrizione tecnica

Raccordo tubo	6 mm
Forza di inserimento regolabile, massimo a 5 bar	22000 N
Per dadi per inserti filettati acciaio / alluminio	M3 – M12

Corsa di serraggio regolabile, massimo	10 mm
Consumo di aria per ogni posa (in base alla filettatura)	2 – 4 l
Per dadi per inserti filettati in qualsiasi materiale	M3 – M10
Peso	2,4 kg
Raccordo tubo	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

Accessori

Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M8	770516 M8
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M12	770516 M12
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M10	770516 M10
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M6	770516 M6
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M4	770516 M4
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M5	770516 M5
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M3	770516 M3