

## Garant

**Struttura portante, Per misura inserto Lunghezza × Larghezza: 1000X630mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	431000 1000X630
GTIN	
Classe articolo	41C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta costruzione saldata inclusi supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.

**Struttura portante**, acciaio profilato, verniciatura RAL 9006 bianco alluminio. Mensola in faggio multiplex.

#### Uso:

I piani di granito naturale n. art. 430190–430500 poggiano su piedini (supporti a sfera in acciaio).

· **Per piani fino a 630×630 mm. Per il montaggio su banchi da lavoro e simili utilizzare gli appoggi regolabili a vite n. art. 373500.**

· **I supporti in dotazione sono regolabili in altezza e consentono di allineare i piani (appoggio a 3 punti e 2 viti di fissaggio antiribaltamento).**

#### Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4× n. art. 086004 Dim. 850.

### Descrizione tecnica

Larghezza struttura portante	750 mm
Per misura inserto Lunghezza×Larghezza	1000X630 mm
Profondità struttura portante	560 mm

Peso	31 kg
Altezza struttura portante	720 mm
Portata distribuita su tutta la superficie	1000 kg
Materiale tappetino	Faggio multiplex
Altezza massima di lavoro (bordo superiore del piano in granito)	900 mm
Altezza struttura portante incluso supporti	780 mm
Compensazione altezza	25 mm
Tipo di prodotto	Struttura portante