

**XDPT..ER-D41, SC6525, Tipo inserti: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221940 12
GTIN	2050002058736
Classe articolo	28E

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descrizione tecnica**

Modello	ST1400
Tipo inserti	12
Codice ISO Inserto	XDPT120508ER-D41
Raggio programmato con $a_{p\max}$	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	SC6525
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f_z$ per dente	0,2 - 2,5 mm

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	340 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	155 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		