

**Mandrino a pinza ER Forma AD, SK 40 A = 100, per Dim. pinza ER: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300505 25
GTIN	4062406108700
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati. Con foro per chip Balluff/RFID.

HOLEX –

Ghiera di serraggio di precisione HOLEX equilibrata (G 6,3 / 18.000 min⁻¹, tutti i codoli micropallinati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835, chiave di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, pinze ER n. art. 308901 – 309449, ghiera di serraggio ER n. art. 309615 (per anelli di tenuta), anelli di tenuta n. art. 309625 – 309645 (per n. art. 309615).

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 1 - 16 mm

Sporgenza totale Dim. A: 100 mm

Ø Esterno D: 42 mm

Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610: 25

Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580: 25

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
-------------------------	--------

Ø Esterno D	42 mm
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580	25
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610	25
Campo di serraggio	1 - 16 mm
Ø Attacco D ₁	1-16 mm
Adattatore	SK 40 A = 100
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Ghiera ER per mandrino a pinza HiRunER Per ER 25	309617 25
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	309413 10
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309411 4,5
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 14 mm	309375 14
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 8 mm	309447 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308960 5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 10 mm	309373 10
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M

Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308960 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309411 9
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309373 2
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309409 4,5
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308946 14
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
Ghiera di serraggio ER High Speed Per ER 25	309610 25
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 13 mm	309373 13
Set di pinze ER HP con guarnizione (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 5 mm	308959 5
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309373 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309411 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308941 6
Set di 7 pinze ER 4 – 16 mm con guarnizione	309022
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308941 3
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 7 mm	309447 7
Strumento dinamometrico per minidado ER Per mandrini a pinza ER 25	309745 25
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 5 mm	308962 5
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	309413 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308941 14
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	309413 11
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	309413 7
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309409 11
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 10 mm	309447 10
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 13 mm	308962 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308941 5
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	309413 9
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 4 mm	309375 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308941 2
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 10 mm	308962 10
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 8 mm	308962 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308960 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 10 mm	308959 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308960 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308941 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 7 mm	309430 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	308946 15

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309411 6
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 11 mm	308959 11
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309374 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309373 5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309374 10
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 6 mm	309375 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308960 12
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 9 mm	308959 9
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309409 7
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 12 mm	308959 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308960 2
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 4 mm	308959 4
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309430 3,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309373 3
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm	309430 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308960 15
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 7 mm	308962 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308941 9
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308946 8
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 10 mm	309375 10
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 7 mm	308959 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308960 13

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 14 mm	308959 14
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	308946 4
Ghiera di serraggio ER con cuscinetti radenti Per ER 25	309612 25
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 9 mm	309447 9
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309373 4
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 6 mm	308959 6
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 8 mm	308959 8
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 2,8 mm	309430 2,8
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308941 4
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309413 4,5
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 16 mm	308959 16
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 6 mm	308962 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308960 7
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309430 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309409 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	308946 9
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40	308810 40
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309411 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308941 13

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3 mm	309447 3
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309409 12
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 15 mm	309374 15
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309409 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309411 14
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	308946 11
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 3 mm	308962 3
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	308946 3
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 4 mm	308962 4
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308946 16
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 9 mm	309373 9
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309411 12
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 11 mm	308962 11
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 9 mm	308962 9
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Set di 15 pinze ER 2-16 mm	309240
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 8 mm	309373 8
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 5 mm	309447 5
Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione	309244
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309374 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308941 10

Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308941 2,5
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 14 mm	309373 14
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 8 mm	309375 8
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 15 mm	308959 15
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309447 4,5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309374 14
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	308946 7
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308941 15
Pinza ER HP con guarnizione e spruzzatori Ø Attacco nominale d 12 mm	309375 12
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309409 14
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309374 9
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 11 mm	309373 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308960 14
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308946 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308960 3
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309411 11
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Ghiera di serraggio ER Per ER 25	309580 25
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 15 mm	308962 15
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40	308812 40
Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 13 mm	308959 13
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308941 7
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309374 7
	309413 6

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø
Attacco nominale d 6 mm

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
---	-----------

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309409 9
---	----------

Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308960 16
-------------------------------------	-----------

Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 3,5 mm	309447 3,5
---	------------

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309373 7
---------------------------------------	----------

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309409 10
--	-----------

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
--	-----------

Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	308962 12
--	-----------

Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	309374 13
--	-----------

Set di 15 pinze ER 2-16 mm con guarnizione e ugelli	309245
---	--------

Pinza ER con guarnizione Ø Serraggio nominale d 3 mm	308959 3
--	----------

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 15 mm	309373 15
--	-----------

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
---	-----------

Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	308946 5
--	----------

Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309430 9
--	----------

Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308960 10
-------------------------------------	-----------

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309409 16
--	-----------

Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309374 3
---	----------

Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 16 mm	309373 16
--	-----------

Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309374 4
---	----------

Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308941 11
-------------------------------------	-----------

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
--	-----------

Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308960 11
-------------------------------------	-----------

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308946 10
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308960 4
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309374 5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309374 16
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 16 mm	308962 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308941 12
Pinza ER con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	308962 14
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308946 12
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308941 16
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309430 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 13 mm	308946 13
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 4,5 mm	309430 4,5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309374 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 12 mm	309413 12
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 6 mm	309447 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309411 10
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309374 12
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli Ø Attacco nominale d 14 mm	309413 14
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309411 8
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 12 mm	309373 12
Pinza di serraggio ET con compensazione radiale per filettatura e alesatura Ø Attacco nominale d 4 mm	309447 4

