

**Attacco SK, SK / Cono mandrino: 50/16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342887 50/16
GTIN	4062406109394
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con filetto di serraggio.

Cono a norma DIN 69871 A, Parte 1 con scanalatura e filettatura per il codolo di serraggio.

Uso:

Per il montaggio di mandrini su fresatrici e trapani con attacco SK.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

Dimensione cono verticale	50
Cono per mandrini a norma DIN 238	B 16
Codice colore per codolo adatto	SK 50
Filetto interno di serraggio	M24
Ø Cono D	15,733 mm
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza

