

Garant**Set di inserti per scanalature, HB7010, Modello: 0,9-2,65****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273667 0,9-2,65
GTIN	4045197747518
Classe articolo	21L

Descrizione**Uso:**

Con supporto per tornitura per larghezza inserto di 3 mm.

Contenuto:

cad. 2x n. art. 273665: Dim. 0,9; 1,15; 1,35

Cad. 1x n. art. 273665: Dim. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Nota:

Tutti i supporti devono essere adeguati alla larghezza gola.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	0,9 - 2,65 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7010
Impiego principale	P
Impiego secondario	K
Scanalature a norma	DIN 471
Scanalature a norma	DIN 472
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	70 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 2,65 mm	273665 2,65
Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 1,35 mm	273665 1,35
Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 1,65 mm	273665 1,65
Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 0,9 mm	273665 0,9
Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 2,15 mm	273665 2,15
Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 1,15 mm	273665 1,15
Inserto di troncatura scanalato Larghezza gola w 1,90 mm	273665 1,90