



Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di Ø d1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302505 32
GTIN	4062406111052
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

Con anello di trascinamento – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	24 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	38 mm
Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Filettatura M	M16
Lunghezza complessiva L	169 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Ø Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese