

Garant
Punta elicoidale in HMI extracorta, TiAlN, Ø DC h7: 4,3mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122151 4,3 |
| GTIN | 4045197748348 |
| Classe articolo | 11E |

Descrizione
Esecuzione:
Simili a DIN 6539 (extra corte).

Con diametro nominale e del codolo uguali.

Rivestimento TiAlN per una migliore prestazione.

Nota:

 Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------------|
| Ø Nominale D_c | 4,3 mm |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 24 mm |
| Numero taglienti Z | 2 |
| Norma | DIN 6539 |
| Tolleranza codolo | h7 |
| Lunghezza complessiva L | 58 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ² | 0,08 mm/gir, |
| Tolleranza Ø nominale | h7 |
| Ø Codolo D_s | 4,3 mm |
| Profondità di foratura massima consigliata L_2 | 17,6 mm |
| Rivestimento | TiAlN |
| Materiale da taglio | HMI |

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Modello | N |
| Angolo di affilatura | 118 grado |
| Angolo dell'elica | 30 grado |
| Codolo | Codolo cilindrico con h7 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | limitatamente adatto | 260 m/min | N |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 180 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 180 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 90 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 90 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 80 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 60 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 25 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | idoneo | 25 m/min | S |
| GG(G) | idoneo | 90 m/min | K |
| CuZn | idoneo | 180 m/min | N |
| Uni | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |
| a secco | limitatamente adatto | | |

