

**Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302505 16
GTIN	4062406110987
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

**Uso:**

**Con chiavetta** – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

**Con anello di trascinamento** – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	17 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Lunghezza complessiva L	162 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	16
Filettatura M	M16
Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	27 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese