



Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di Ø d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302505 40
GTIN	4062406111076
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

Con anello di trascinamento – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	40
Lunghezza complessiva L	172 mm
Filettatura M	M16
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	41 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	27 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese