

**Garant**
**Punta elicoidale in HMI extracorta, TiAlN, Ø DC h7: 6,6mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 122151 6,6    |
| GTIN            | 4045197748577 |
| Classe articolo | 11E           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Simili a DIN 6539** (extra corte).

Con diametro nominale e del codolo uguali.

Rivestimento TiAlN per una migliore prestazione.

**Nota:**

 Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

**Descrizione tecnica**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>         | 0,11 mm/gir, |
| Tolleranza Ø nominale                                     | h7           |
| Lunghezza complessiva L                                   | 70 mm        |
| Tolleranza codolo                                         | h7           |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                                   | 6,6 mm       |
| Numero taglienti Z                                        | 2            |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>         | 31 mm        |
| Norma                                                     | DIN 6539     |
| Ø Nominale D <sub>c</sub>                                 | 6,6 mm       |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 21,1 mm      |
| Rivestimento                                              | TiAlN        |
| Materiale da taglio                                       | HMI          |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Modello                  | N                        |
| Angolo di affilatura     | 118 grado                |
| Angolo dell'elica        | 30 grado                 |
| Codolo                   | Codolo cilindrico con h7 |
| Passaggio interno per LR | no                       |
| Colore collarino         | senza                    |
| Tipo di prodotto         | Punta elicoidale         |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche             | limitatamente adatto | 260 m/min      | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)     | idoneo               | 180 m/min      | N          |
| Alluminio > 10% Si               | idoneo               | 180 m/min      | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 90 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 90 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 80 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 60 m/min       | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 35 m/min       | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 35 m/min       | M          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo               | 25 m/min       | M          |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>       | idoneo               | 25 m/min       | S          |
| GG(G)                            | idoneo               | 90 m/min       | K          |
| CuZn                             | idoneo               | 180 m/min      | N          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| Olio                             | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |
| a secco                          | limitatamente adatto |                |            |

