



## Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di Ø d1: 27mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302505 27
GTIN	4062406111038
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

#### Uso:

**Con chiavetta** – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

**Con anello di trascinamento** – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

#### Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

#### Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

### Descrizione tecnica

Filettatura M	M16
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento	21 mm
Lunghezza complessiva L	166 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	27
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	27
Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	33 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	27
Ø Attacco D <sub>1</sub>	27 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese