


**Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di Ø d1: 27mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302515 27     |
| GTIN            | 4062406111106 |
| Classe articolo | 32A           |

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

**Uso:**

**Con chiavetta** – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

**Con anello di trascinamento** – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Chiave speciale n. art. 309840.

**Descrizione tecnica**

|  |        |
|--|--------|
| Chiave speciale adatta n. art. 309840                                    | 27     |
| Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870                       | 27     |
| Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>                             | 33 mm  |
| Sporgenza totale Dim. A  | 55 mm  |
| Lunghezza complessiva L  | 203 mm |
| Filettatura M  | M24    |
| Lunghezza mandrino portafresa L <sub>3</sub> con anello di trascinamento | 21 mm  |

|   |                |
|---|----------------|
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27             |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>  | 27 mm          |
| Adattatore  | SK 50 A = 55   |
| Norma   | DIN 6358       |
| Norma attacco   | DIN 2080       |
| Precisione della concentricità radiale                          | ≤ 6 µm         |
| Tipo di prodotto  | Attacchi frese |