


Mandrino portafrese, SK 50 A = 55, Mandrino di Ø d1: 32mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302515 32
GTIN	4062406111113
Classe articolo	32A

Descrizione
Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

Con anello di trascinamento – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M24
Lunghezza complessiva L	206 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	24 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	38 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Ø Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese