

Garant
Fresa a copiare 7° positivo, codolo Weldon, Ø D: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212115 25
GTIN	4045197746757
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

- **Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.**
- **Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.**

Riduzione delle vibrazioni e ingresso morbido dei taglienti grazie al posizionamento di 7° dell'inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L_{compl}	100 mm
Sporgenza totale L_1	48 mm
Numero taglienti Z	3
Set di viti per inserti	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Inserto adatto	RD..1003
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm

Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	15 - 30 grado
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Fresa adatta per le forme di inserti	tonda
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,8 Nm	211750 3,8
Set di viti per inserti 10 pezzi	219804