



Utensile a rullo liscio EG3T-3 universale, Tipo attacco codolo: S10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291507 S10
GTIN	4060491017488
Classe articolo	29F

Descrizione

Esecuzione:

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

Vantaggi:

Qualità delle superfici possibile a $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Uso:

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di 1400 N/mm² e una durezza fino a 45 HRC.

Per l'impiego su torni per pezzi lunghi.

Per:

\varnothing campo (consigliato): 5 mm – 50 mm

Nota:

- Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.

- Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.

Descrizione tecnica

\varnothing Rulli	3 mm
Forza massima rullo	0,6 kN
Quadro del codolo	10x10 mm
Spostamento punta-centro f	5 mm

Tipo attacco codolo	S10
Sporgenza totale L _A	110 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio