



**Fresa a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti
Z: 80/6mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215055 80/6
GTIN	4045197750334
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale per utensili temprato per ridurre eventuali vibrazioni e aumentare la vita dell'utensile. Grazie ai taglienti piani si ottengono delle buone superfici lavorate.

Attenzione:

Senza Powercard!

Nota:

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 9IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	27 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	50 mm
Set di viti per inserti	219810 (9IP; 2,2 Nm)

Ø Tagliente D _c	80 mm
Numero taglienti Z	6
Inserto adatto	SOMT 09T304
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219810
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP