

**Garant****GARANT Softcut® HSI, con filettatura, Ø D / Numero taglienti Z: 20/2mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214904 20/2
GTIN	4045197750662
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Acciaio resistente all'usura, termotrattato con rivestimento anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

### Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

### Nota:

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario)**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

**Per spallamenti esatti a 90°, scegliere  $a_p = 6$  mm.**

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	30 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Tagliente $D_c$	20 mm
Set di viti per inserti	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Inserto adatto	SO.. 0836..
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	6 mm

Sede filettata M	M10
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	con filettatura
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219863
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2