

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	921051 1500
GTIN	4062406118013
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata**. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Corpo con sportello e un ripiano.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 100, 125, 150, 250

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza utile corpo per cassette	625 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza	950 mm
Serie	Ready-to-go
Profondità piano di lavoro	750 mm
Numero dei cassette	4
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Peso	143,5 kg
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità struttura portante	700 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G

Tipo di prodotto	Banco da lavoro
------------------	-----------------

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 150 mm	927800 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/1	950320 125/1
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 150/4	950320 150/4
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 100/2	950320 100/2
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Cassetto Altezza frontalini cassetti 250 mm	927800 250
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassetti / modello 125/3	950320 125/3

Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 100/3	950320 100/3
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 125/4	950320 125/4
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 150/5	950320 150/5
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 100/1	950320 100/1
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontali cassetti / modello 125/6	950320 125/6
Tappetino per cassetti Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22