

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile vario, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20x20G, Lunghezza piano mm / Numero cassette: 1000/1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con mensola, profondità 300 mm. Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante la movimentazione.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette mm: 125

Fornitura:

2x strutture portanti con ruote, corpo con cassette, mensola, piano di lavoro.

Verniciatura:

Corpo, strutture portanti e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Serie	vario
Serie	vario
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Materiale ruota	Poliuretano
Ø Ruota piroettante	125 mm
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza corpo per cassette	600 mm
Paraurti	no
Portata massima carrello	250 kg
Altezza corpo per cassette	200 mm
Numero dei cassette	1
Peso	68,3 kg
Lunghezza piano di lavoro	1000 mm
Spessore piano di lavoro	50 mm
Maniglia trasportabile	no
Altezza utile corpo per cassette	125 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Abbassabile	no
Profondità corpo per cassette	650 mm
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
ComfortClose	no
Cassetti larghezza utile in G	20
Ø Ruota fissa	125 mm
Altezza	950 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità piano di lavoro	750 mm

Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	250 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Parete posteriore / mensolamonopezzo Adatta per lunghezza dei piani 700 mm	927140 700
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassetti 125 mm	927805 125
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21