

Garant GRIDLINE

Telaio portante Kanban per mLevel e eLevel+, Profondità: 400mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920201 400
GTIN	4062406119645
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Struttura in robusto tubo di acciaio. Boccole filettate **con passo da 100 mm** per mensole n. art. 920211.

Uso:

Flusso di materiali costante nella postazione di lavoro. Per l'avanzamento automatizzato di vaschette portamateriali attrezzate.

Per:

Postazione di lavoro nelle Dim. 1000 e 1500.

Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004, 920006 ed eLevel+ n. art. 920022, 920024, 920026.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Profondità	400 mm
Altezza dal piano di lavoro	920 mm
Portata	250 kg

Peso	20 kg
Numero di mensole massime possibile	6× n. art. 920211
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Compensazione altezza	25 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo base Kanban