

**Sega circolare a batteria, Modello: M12CCS44****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Classe articolo	03L

Descrizione**Esecuzione:**

Potente sega circolare FUEL™ a batteria con motore POWERSTATE™ senza spazzole.

- **Design compatto ed ergonomico con impugnatura Knauf.**
- **Bocchette di aspirazione integrate per il collegamento dei sistemi di aspirazione.**
- **Tagli in profondità e obliqui fino a 50°.**
- **Robusto carter in magnesio, calotta oscillante e piastra di fondo.**

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, chiave a brugola, lama per sega in HM a 18 denti, battuta parallela e valigetta di trasporto (custodia HD).

Nota:

Per batterie di ricambio e starter set adatti vedi a partire da n. art. 073814 e n. art. 073839. Lama per sega circolare adatta vedi n. art. 078212 Dim. 18.

Descrizione tecnica

Ø Lama	140 mm
Numero massimo giri	3600 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Tensione batteria	12 V

Profondità di taglio massima 90°	44 mm
Ø Foro lama	20 mm
Peso	2,7 kg
Capacità batteria	4 Ah
Denominazione originale prodotto	M12CCS44-402C
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Esecuzione	Sega circolare a mano
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Sistema agli ioni di litio M12B4 Tipo batteria MB12	073815 MB12
Lama per sega in HM Modello 18	078212 18