

Garant**Frese per finitura HPC in HMI GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø h6 DC: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203204 16
GTIN	4062406119966
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**

Per operazioni di finitura.

Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.

Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Per la contornatura.

Nota:

Ordinare **l'esecuzione senza rivestimento** con n. art. 203208.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per contornatura in Al a truciolo corto	0,07 mm
Lunghezza taglienti L_c	64 mm
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	72 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Tolleranza Ø nominale	h6
Ø Tagliente D_c	16 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Ø Posizione libera D_1	15,5 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Numero denti Z	5
Lunghezza complessiva L	125 mm

Ø Codolo D _s	16 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,1×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	adatto	500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	450 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilic	adatto	180 m/min	N
PE-HD	adatto	140 m/min	N
PA 66	adatto	180 m/min	N
PEEK	adatto	130 m/min	N
PF 31	adatto	110 m/min	N
PVDF GF20	adatto	160 m/min	N
POM GF25	adatto	140 m/min	N
PA 66 GF30	adatto	140 m/min	N

PEEK GF30	adatto	120 m/min	N
PTFE CF25	adatto	140 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	260 m/min	N
Cu	adatto	140 m/min	N
CuZn	idoneo	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		
Servizi			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB