

Garant**Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø h6
DC: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	203205 12
GTIN	4062406120009
Classe articolo	11X

Descrizione**Esecuzione:**

Per operazioni di finitura.

Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.

Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.

Per la contornatura.

Nota:

Ordinare l'**esecuzione senza rivestimento** con n. art. **203209**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	119 mm
Numero denti Z	5
Lunghezza taglienti L _c	60 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale
Ø Tagliente D _c	12 mm
Angolo dell'elica	38 grado
Tolleranza Ø nominale	h6
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	68 mm
Avanzamento f _z per contornatura in Al a truciolo corto	0,05 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HA
Ø Codolo D _s	12 mm

Ø Posizione libera D ₁	11,5 mm
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Serie	Master Alu
Rivestimento	DLC
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	W
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a _e per operazioni di fresatura	0,05×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio	adatto	500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	450 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
PMMA acrilico	adatto	180 m/min	N
PE-HD	adatto	140 m/min	N
PA 66	adatto	180 m/min	N
PEEK	adatto	130 m/min	N
PF 31	adatto	110 m/min	N
PVDF GF20	adatto	160 m/min	N
POM GF25	adatto	140 m/min	N
PA 66 GF30	adatto	140 m/min	N

PEEK GF30	adatto	120 m/min	N
PTFE CF25	adatto	140 m/min	N
Honeycomb sandwich	limitatamente adatto	260 m/min	N
Cu	adatto	140 m/min	N
CuZn	idoneo	120 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		
Servizi			

Rettifica codoli Modello HB

129100 HB