

**KÄRCHER****Aspiratore industriale, Denominazione originale prodotto: IVR-L65****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078522 IVR-L65
GTIN	4054278029696
Classe articolo	07D

**Descrizione****Esecuzione:**

Aspiratore industriale adatto per l'aspirazione e la separazione di **refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con sostanze solide (per es. trucioli metallici)**.

- **Materiali di alta qualità e saldature robuste aumentano la durata della macchina.**
- **Cavo di rete resistente agli oli.**
- **Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia.**
- **I liquidi si possono rimettere in circolo tramite un tubo di scarico.**

1 aspiratore industriale con motore da 1,2 kW con **telaio mobile ribaltabile** e **serbatoio da 65 litri**.

**Fornitura:**

Con telaio mobile ribaltabile e tubo flessibile di svuotamento con indicatore di livello. **Senza accessori. Per gli accessori adatti vedi n. art. 078524, 078529 e 078533.**

Potenza assorbita: 1200 W

Volume del serbatoio: 65 l

Diametro nominale raccordo: DN50 mm

Lunghezza: 742 mm

Larghezza: 500 mm

Altezza: 1100 mm

## Descrizione tecnica

Depressione	230 mbar
Lunghezza	742 mm
Rumorosità	71 dB(A)
Volume del serbatoio	65 l
Diametro nominale raccordo	DN50 mm
Larghezza	500 mm
Lunghezza cavo	6 m
Numero di turbine	1
Portata d'aria	59 l/s
Altezza	1100 mm
Peso	43 kg
Potenza assorbita	1200 W
Classe polveri – aspiratore	L
Denominazione originale prodotto	IVR-L 65/12-1 Tc
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

## Accessori

Cestino per trucioli Volume 20 l	078524 20
Accessori per aspirazione di liquidi e trucioli Diametro nominale raccordo DN40	078529 DN40
Adattatore di riduzione Diametro nominale raccordo DN40	078533 DN40
Accessori per aspirazione di liquidi e trucioli Diametro nominale raccordo DN42	078529 DN42