

Garant
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 1/4mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122372 1/4
GTIN	4062406121556
Classe articolo	11E

Descrizione

Esecuzione:

Robusto nocciolo e affilatura speciale – tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Grazie ai **taglienti principali convessi** e a un **arrotondamento definito degli spigoli**, la punta raggiunge un'elevata stabilità e la portata massima.

Speciale rivestimento multi-nanostrato per forare su acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Norma: DIN 6537 K

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 24,475 mm

Lunghezza complessiva L: 79 mm

Ø codolo D_s : 8 mm

Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm²: 0,2 mm/gir,

Avanzamento f in acciaio < 60 HRC: 0,08 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø nominale in pollici corrisponde a	6,35 mm
Tolleranza Ø nominale	h7
Lunghezza complessiva L	79 mm
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,2 mm/gir,
Profondità di foratura massima consigliata L_2	24,475 mm

Avanzamento f in acciaio < 60 HRC	0,08 mm/gir,
Ø codolo D _s	8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	34 mm
Norma	DIN 6537 K
Serie	Diabolo
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	4xD
Modello	H
Angolo di affilatura	140 grado
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura	HPC
semi-standard	sì
Colore collarino	rosso
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	55 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	28 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	16 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	14 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	10 m/min	H
TOOLOX 33	idoneo	30 m/min	H

TOOLOX 44	idoneo	28 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/ mm ²	idoneo	28 m/min	H
GG(G)	idoneo	70 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
Aria	idoneo		