

Garant**Fresa a copiare in HMI lunga, codolo cilindrico, Ø D: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212590 16
GTIN	4045197761378
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.

Metallo duro integrale – per profondità di lavorazione elevate e per ridurre le vibrazioni.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al Ø di taglio D_w . Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	16 mm
Numero taglienti Z	2
Ø d_1	14 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Sporgenza totale L_1	40 mm
Vite inserto	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	140 mm
Passaggio interno per LR	sì
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico

Utilizzo fresa	Fresatura a copiare
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Vite di serraggio	219872