

SWISS TOOLS

Portainseriti con bloccaggio a vite neutro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto – dimensione A: 6311-100HPmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320370 6311-100HP
GTIN	2050002004856
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ø Gambo	63 mm
Ricambi	S05
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

