

**Garant****Dispositivo di controllo della posizione e della concentricità, Corsa di regolazione: 30mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	358980 30
GTIN	4062406124021
Classe articolo	31E

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Struttura compatta.**
- **Comparatore ad alta sensibilità regolabile con precisione grazie alla vite di regolazione.**
- **Comparatore ad alta sensibilità per impiego orizzontale o verticale.**
- **Possibilità di attacco cilindrico con diversi diametri o rapido fissaggio del dispositivo di controllo tramite magneti.**

### Esempi di tornitura:

- **Misurazione degli assi (ad es. posizione dal mandrino principale al contromandrino)**
- **Misurazione della posizione del revolver o del portautensili montato**
- **Determinazione della concentricità / del moto rotatorio fuori piano degli utensili motorizzati**

### Esempio di fresatura:

- **Verifica della concentricità / rotondità: componente al centro, utensile, ecc.**

### Vantaggi:

- **Misurazione rapida ed efficiente di posizione e concentricità.**
- **Corpo dello strumento di semplice utilizzo con supporto del comparatore e comparatore incluso.**
- **Maggiore sicurezza dei processi grazie a un controllo più regolare.**

- **Utilizzo semplice.**
- **Minor numero di guasti alle macchine e maggiore durata degli utensili.**

**Uso:**

Per controllare gli assi, misurare la concentricità, determinare le posizioni (ad es. portautensili, pezzi).

**Fornitura:**

Inclusa valigetta con inserto in espanso, dispositivo di controllo, comparatore ad alta sensibilità, magneti per il fissaggio, attacco cilindrico per il fissaggio, riquadro per la lettura del valore di misura, chiave maschio piegata esagonale.

---

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Comparatore ad alta sensibilità