

Garant**Inserto per fresa Ø 8 mm, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm²: 0,15 mm

Tipo: HB7520

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Tipo	HB7520
Raggio di curvatura	0,5 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura R	0,5 mm

Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,15 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura