


Garant**Inserto per fresatura Ø 8 mm, per frese a copiare, Highfeed**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212746 ALU
GTIN	4045197761828
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

- Precisione del raggio e di rotazione concentrica: $\pm 0,015$ mm.
- Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,025$ mm.

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Tipo	HU7830
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,4 mm
Raggio programmato con $a_{p \max}$	1 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,3 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f_z in acciaio $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura