


Garant
Inserto per fresa Ø 10 mm Highfeed, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212749 ALU
GTIN	4045197761842
Classe articolo	21A

Descrizione
Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio e di rotazione concentrica: $\pm 0,015$ mm.
- Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,025$ mm.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.

Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Tipo: HU7830

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Tipo	HU7830
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	0,5 mm

Raggio programmato con $a_{p\max}$	1,4 mm
Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,4 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura