


Garant**Inserto per fresa Ø 16 mm Highfeed, Modello: ALU****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Classe articolo	21A

Descrizione**Esecuzione:**

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio e di rotazione concentrica: $\pm 0,015$ mm.
- Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,025$ mm.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.

Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm²: 0,8 mm

Tipo: HU7830

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Tipo	HU7830
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	0,8 mm
Raggio programmato con $a_{p\max}$	1,6 mm

Avanzamento f_z in all. a truciolo corto	0,6 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura